



## IQPRANGRIP PCH-IQ klämhållare, vänster, Skaftdimension / skärstorlek: 25/40mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273577 25/40  |
| GTIN         | 7291075318029 |
| Artikelklass | 26D           |

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Förstahandsval för avstickning upp till diameter 40 mm. Instickning är möjlig.

#### Passar till:

Skärinsatser nr 273580 – 273581.

### Teknisk beskrivning

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| HBH                      | 8 mm             |
| totallängd L             | 135 mm           |
| Skaftmått                | 25 mm            |
| WF                       | 23,7 mm          |
| H                        | 43,5 mm          |
| Huvudängd L <sub>1</sub> | 33,3 mm          |
| CWN-CWX                  | 3 - 3,2 mm       |
| Serie                    | PENTAIQGRIP      |
| HBL                      | 33,6 mm          |
| tillverkarens beteckning | PCHL 25-D40-3-IQ |
| Användning               | vänster          |
| Invändig                 | nej              |

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Skärhållare