

Yale

Snabblyftblock Yalelift 360°, lyftförmåga: 0,5t



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 086025 0,5 |
| GTIN | 4025092930581 |
| Artikelklass | 08X |

Beskrivning

Utförande:

Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras med bruksanvisning och provningscertifikat.

Handkedjestyningen är roterbar 360° och kan därför manövreras från valfritt håll. Konstruerad för krävande användning. Följer de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna. Användaren behöver inte längre arbeta inom lastens riskområde.

OBS!:

Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.

Version med integrerat chassi, galvaniserat utförande och ATEX på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|--------|
| lyftkraft vid nominell last | 21 daN |
| Bärförmåga t | 0,5 t |
| antal kedjesträngar | 1 |
| lyftförmåga | 500 kg |

| | |
|-----------------|-----------|
| normal lyfthöjd | 3 m |
| vikt | 9 kg |
| Produktslag | Lyftblock |