

**PENTACUT 24N-J/34N-J skärinsats, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273937 3/34
GTIN	7291075421798
Artikelklass	26K

Beskrivning**Utförande:**

Positiv spånformare. Mjuvskärande. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

Förstahandsval för precisionsstickning. Avstickning är möjlig. Också för intermittenta snitt.

Passar till:

Klämhållare nr 273924 – 273925.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

hörnradie R	0,2 mm
Spårbredd w	3 mm
Matning f	0,04 - 0,16 mm/v
tolerans spårbredd w	0,02 mm
Stickdjup t_{max}	10 mm

Tolerans hörnradie R	0,02 mm
Vändskärsstorlek Ø d	34 mm
Serie	PENTACUT
tillverkarens beteckning	PENTA 34N300J020 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	J
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning