




PENTACUT 24N-C/34N-C skärinsats, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1,5/34mm



Beställningsdata

Ordernummer	273939 1,5/34
GTIN	7291075289732
Artikelklass	26K

Beskrivning

Utförande:

Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Medelhöga till höga matningar.

Användningsdata:

Förstahandsval för precisionsstickning. Avstickning är möjlig. Också för intermittenta snitt.

Passar till:

Klämhållare nr 273924 – 273925.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{max}	8 mm
tolerans spårbredd w	0,02 mm
Spårbredd w	1,5 mm
hörnradi R	0,15 mm
Matning f	0,03 - 0,07 mm/v

Tolerans hörnradie R	0,03 mm
Vändskärsstorlek Ø d	34 mm
Serie	PENTACUT
tillverkarens beteckning	PENTA 34N150C015 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	C
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning