



PENTACUT PCH-17 klämhallare, vänster, Skaftdimension / skärstorlek: 20/17mm



Beställningsdata

Ordernummer	273951 20/17
GTIN	7291075389500
Artikelklass	26D

Beskrivning

Användningsdata:

För arbeten i plan på arbetsstycket vid stickbredder 0,25 mm – 3,18 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 273956 – 273959.

OBS!:

Till högerhållare använder du högerskärinsatser, till vänsterhållare använder du vänsterskärinsatser.

Teknisk beskrivning

totallängd L	120 mm
Stickdjup t_{max}	4 mm
Serie	PENTACUT
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L_1	17 mm
OAH	25,6 mm
Vändskärsstorlek	17 mm
tillverkarens beteckning	PCHLS 20-17
Användning	vänster
Invändig	nej

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Skärhållare