



PENTACUT 17 N-P skärinsatser Vänster, IC1008, Stickredd w / skärstorlek: 0,8/17mm



Beställningsdata

Ordernummer	273957 0,8/17
GTIN	7291075389920
Artikelklass	26K

Beskrivning

Användningsdata:

Universalsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.

För av- och instickning. Positiv spånbrytare. Mjukskärande.

Passar till:

Klämhållare nr 273950 – 273951.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	0,8 mm
Matning f	0,02 - 0,04 mm/v
Stickdjup t_{max}	2,5 mm
CUTDIA	5 mm
Vändskärsstorlek \varnothing d	17 mm

Serie	PENTACUT
tillverkarens beteckning	PENTA 17N080P000LS IC1008
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	P
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC1008
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning