



## HELI-GRIP HFH kompaktklämhållare förstärkt, vänster, Diameterområde/ instick DAXN-DAXX: 100-140mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273769 100-140
GTIN	7291075033069
Artikelklass	26D

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

#### Passar till:

Skärinsatser nr 273403 – 273413.

#### OBS!:

Till vänster kompaktklämhållare ska du använda vänsterskär (typ HGPL eller HFPL).

### Teknisk beskrivning

OAH	37 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	44 mm
Serie	HELI-GRIP
H	25 mm
Spårbredd w	4 mm
WF	25,74 mm
totallängd L	150 mm
Stickdjup t <sub>max</sub>	25 mm
tillverkarens beteckning	HFHL 25-100-4T25
B	25 mm

Användning	vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare