



HELI-GRIP HFH kompaktklämhållare förstärkt, vänster, Diameterområde/ instick DAXN-DAXX: 40-48mm



Beställningsdata

Ordernummer	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Artikelklass	26D

Beskrivning

Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403 – 273413.

OBS!:

Till vänster kompaktklämhållare ska du använda vänsterskär (typ HGPL eller HFPL).

Teknisk beskrivning

WF	20,6 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Huvudängd L ₁	44 mm
Spårbredd w	4 mm
totallängd L	140 mm
Stickdjup t _{max}	25 mm
tillverkarens beteckning	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

Användning	vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare