



## HELI-GRIP HFH kompaktklämhållare förstärkt, vänster, Diameterområde/ instick DAXN-DAXX: 180-400mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Artikelklass	26D

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

#### Passar till:

Skärinsatser nr 273403 – 273413.

#### OBS!:

Till vänster kompaktklämhållare ska du använda vänsterskär (typ HGPL eller HFPL).

### Teknisk beskrivning

Spårbredd w	6 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	51 mm
totallängd L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
Stickdjup t <sub>max</sub>	32 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
tillverkarens beteckning	HFHL 25-180-6T32

## Datablad

B	25 mm
Användning	vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare