

**FLASHPENTA PMN D-J/D-C skärinsatser, IC908, Stickredd w / skärstorlek:
3/32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Artikelklass	26K

Beskrivning**Utförande:**

För avstickning av stänger, hårda material och i besvärliga tillämpningsfall. Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Medelhöga till höga matningar.

Passar till:

Klämhållare nr 273576 – 273577.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,06 - 0,22 mm/v
hörnradie R	0,2 mm
tolerans spårbredd w	0,03 mm
Tolerans hörnradie R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA
tillverkarens beteckning	PMN D32-3C02 IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	C
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning