


**MINCUT borrarstäng, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Artikelklass	26l

**Beskrivning****Utförande:**

- Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
- Enkelt vändskärsbyte.

**Användningsdata:**

För axialinstickning och sticksvarvning i diameterområdet 8 mm – 17 mm.

**Passar till:**

Skärinsatser nr 270422 – 270429.

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	11,2 mm
Serie	MINCUT
totallängd L	90 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Vändskärsstorlek	10 mm
Huvudängd $l_2$	17,2 mm
Funktionsbredd $f_1$	2,4 mm
Radiell bredd $f_2$	5,5 mm
Kylningsdiameter $d_s$	6 mm
radie R	4,6 mm
tillverkarens beteckning	MIFHR 12C-10

Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång