


**MINCUT borrarstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Artikelklass	26I

Beskrivning**Utförande:**

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Enkelt vändskärsbyte.**

Användningsdata:

För axialinstickning och sticksvarvning i diameterområdet 8 mm – 17 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 270422 – 270429.

Teknisk beskrivning

Serie	MINCUT
totallängd L	100 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Mittförskjutning L ₃	12,5 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Huvudängd l ₂	19 mm
Funktionsbredd f ₁	4,7 mm
Radiell bredd f ₂	9 mm
Kylningsdiameter d _s	8,5 mm
radie R	11,3 mm
tillverkarens beteckning	MIFHR 20C-15

Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång