



MINCUT borrarstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/8mm



Beställningsdata

Ordernummer	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Artikelklass	26l

Beskrivning

Utförande:

- Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
- Enkelt vändskärsbyte.

Användningsdata:

För axialinstickning och sticksvarvning i diameterområdet 8 mm – 17 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 270422 – 270429.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	12 mm
Serie	MINCUT
totallängd L	102,5 mm
Mittförskjutning L_3	7,4 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Huvudängd l_2	12,5 mm
Radiell bredd f_2	5,5 mm
Funktionsbredd f_1	1,4 mm
Kylningsdiameter d_s	5 mm
radie R	3,8 mm
tillverkarens beteckning	MIFHR 12C-8

Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång