


**MINCUT borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Artikelklass	26l

Beskrivning**Utförande:**

- Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
- Enkelt vändskärsbyte.

Användningsdata:

För axialinstickning och sticksvarvning i diameterområdet 8 mm – 17 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 270422 – 270429.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	10 mm
Mittförskjutning L_3	7,4 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
totallängd L	102,5 mm
Serie	MINCUT
Huvudängd l_2	12,5 mm
Radiell bredd f_2	4,5 mm
Funktionsbredd f_1	1,4 mm
Kylningsdiameter d_s	5 mm
radie R	3,8 mm
tillverkarens beteckning	MIFHR 10C-8

Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång