

**MINCUT MIFR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Artikelklass	26J

Beskrivning**Utförande:**

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek $\varnothing d$	8 mm
maximalt sågdjup t_{max}	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
hörnradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 8-2.00-0.20 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta