

**MINCUT MIFR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Artikelklass	26J

Beskrivning**Utförande:**

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek Ø d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Matning f Axialstickning	0,03 - 0,05 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,03 - 0,04 mm/v
hörradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Sort	IC908
Primäranvändning	UNI

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta