



## MINCUT MIUR skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1,5/8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Artikelklass	26J

### Beskrivning

**Utförande:**

Med fullradie för 45° invändig fristickning.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

Minimidiameter $D_{\min}$	8,1 mm
maximalt sågdjup $t_{\max}$	1,2 mm
Matning f Svarvning	0,03 - 0,1 mm/v
Matning f Instickning	0,01 - 0,03 mm/v
WF	3,6 mm
Skärdjup $a_p$	0,03 - 0,5 mm
hörnradie R	0,75 mm
Serie	MINCUT
Skärdjup $a_{p\max}$	0,5
Skärdjup $a_{p\min}$	0,03

tillverkarens beteckning	MIUR 8-1.5-0.75 IC908
Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta