

**MINCUT MIGR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Artikelklass	26J

Beskrivning**Utförande:**

För invändig instickning vid litet snittdjup.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek $\varnothing d$	8 mm
maximalt sågdjup t_{max}	1,4 mm
Minimidiameter D_{min}	8,5 mm
Spårbredd w	1 mm
Matning f Instickning	0,01 - 0,03 mm/v
WF	4 mm
Matning f Svarvning	0,03 - 0,1 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
hörnradie R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Skärdjup $a_{p\min}$	0,05
Skärdjup $a_{p\max}$	0,5
tillverkarens beteckning	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta