



## MINCUT MIFR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2,5/10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Artikelklass	26J

### Beskrivning

**Utförande:**

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek $\varnothing d$	10 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
hörnradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 10-2.50-0.20 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta