



MINCUT MIFR skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1,6/8mm



Beställningsdata

Ordernummer	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Artikelklass	26J

Beskrivning

Utförande:

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek \varnothing d	8 mm
maximalt sågdjup t_{max}	5,5 mm
WF	2,6 mm
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
hörnradie R	0,8 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 8-1.60-0.80 IC908

Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta