



## MINCUT MEFL skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1,6/8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Artikelklass	26J

### Beskrivning

**Utförande:**

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Vändskärsstorlek Ø d	8 mm
WF	2,7 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
maximalt sågdjup $t_{max}$	5,5 mm
INSL	17,4 mm
hörnradie R	0,8 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta