



## MINCUT MIFR skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/15mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Artikelklass	26J

### Beskrivning

#### Utförande:

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

#### Passar till:

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek $\varnothing$ d	15 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Matning f Axialstickning	0,03 - 0,05 mm/v
INSL	30 mm
Matning f Plansvarvning	0,03 - 0,04 mm/v
hörnradie R	1,5 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 15-3.00-1.50 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta