

**MINCUT MEFL skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2,2/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Artikelklass	26J

**Beskrivning****Utförande:**

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

**Teknisk beskrivning**

Matning f Instickning	3,1 mm/v
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
Vändskärsstorlek $\varnothing$ d	8 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	5,5 mm
hörradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MEFL 8-2.20-0.20 IC908

Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta