

**MINCUT MEFL skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1,5/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Artikelklass	26J

Beskrivning**Utförande:**

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
WF	2,6 mm
Vändskärsstorlek Ø d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Matning f Instickning	2,6 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
maximalt sågdjup t_{max}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
hörnradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MEFL 8-1.50-0.20 IC908

Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta