

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser, IC830, Spårbredd w: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274149 10
GTIN	7291075316551
Artikelklass	26H

**Beskrivning****Utförande:**

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

**Användningsdata:**

För utvärdig stickning med stora spånavskiljningsvolymmer.

**Teknisk beskrivning**

hörnradie R	0,8 mm
Spårbredd w	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/v
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Serie	DOVEIQGRIP
tillverkarens beteckning	TIGER 1008Y-IQ IC830

Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning