

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser, IC830, Spårbredd w: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274149 12
GTIN	7291075316568
Artikelklass	26H

**Beskrivning****Utförande:**

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

**Användningsdata:**

För utvändig stickning med stora spånavskiljningsvolymmer.

**Teknisk beskrivning**

INSL	14 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/v
CWTOL	0,08 mm
Spårbredd w	12 mm
hönradie R	1,2 mm
RETOL	0,05 mm
Serie	DOVEIQGRIP
tillverkarens beteckning	TIGER 1212Y-IQ IC830

Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning