

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser, IC830, Spårbredd w: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274149 14
GTIN	7291075316575
Artikelklass	26H

Beskrivning**Utförande:**

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

Användningsdata:

För utvändig stickning med stora spånavskiljningsvolymmer.

Teknisk beskrivning

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/v
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
hönradie R	1,5 mm
Spårbredd w	14 mm
Serie	DOVEIQGRIP
tillverkarens beteckning	TIGER 1415Y-IQ IC830

Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC830
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning