

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser, IC808, Spårbredd w: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274148 14
GTIN	7291075316506
Artikelklass	26H

Beskrivning**Utförande:**

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

Användningsdata:

För utvändig stickning med stora spånavskiljningsvolymmer.

Teknisk beskrivning

hörnradie R	1,5 mm
INSL	161 mm
Spårbredd w	14 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/v
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
Serie	DOVEIQGRIP
tillverkarens beteckning	TIGER 1415Y-IQ IC808

Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning