

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser, IC808, Spårbredd w: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274148 10
GTIN	7291075316476
Artikelklass	26H

Beskrivning**Utförande:**

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

Användningsdata:

För utvändig stickning med stora spånavskiljningsvolymmer.

Teknisk beskrivning

fg	0,2 - 0,35 mm/v
Spårbredd w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
hörnradie R	0,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
tillverkarens beteckning	TIGER 1008Y-IQ IC808

Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning