

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Serie	HELI3MILL
Matning $f_z$	0,25 mm
ISO-kod vändskär	TPCR 1003PDFR-P
Geometri	PDFR-P
tillverkarens beteckning	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Sort	IC28

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	640 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	560 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	320 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		