

**TPKT 100310PDR, IC808, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Serie	HELI3MILL
Hörnradie	1 mm
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	TPKT 100310PDR
Typ	ST900
Matning f_z	0,15 mm
Geometri	PDR

tillverkarens beteckning	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Sort	IC808
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	220 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		