


Garant**SNHX 1103 neutral, Typ: INOX****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218581 INOX |
| GTIN | 4045197656360 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för a_e max.**Teknisk beskrivning**

| | |
|------------------------|-----------|
| Matning f_z per tand | 0,13 mm |
| Typ | INOX |
| Fasbredd | 0,15 mm |
| Sort | HB7535 |
| Beläggning | belagd |
| skärtjocklek E | 3,18 mm |
| ISO-kod vändskär | SNHX 1103 |
| Skärmaterial | VHM |
| plattans tjocklek | 2,7 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| För spårbredd a_p | 5 mm |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |