

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 12 mm, Ø D: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218567 125
GTIN	4045197530516
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

**Reservdel:**

Nr 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Fästhåls $\varnothing$	40 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
maximalt inskär djup $a_{e\ max}$	23,7 mm
Skär- $\varnothing D_c$	125 mm

Passande vändskär	SNHX
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	6
Spänn diameter $d_1$	70 mm
Antal vändskärspaltor	12
Skafutförande	med hål
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skruvsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219984
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP