

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 10 mm, Ø D: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218566 50
GTIN	4045197530356
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP15**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivning**

Kraglängd $L_1$	15 mm
Passande vändskär	SNHX
total längd $L_{tot}$	50 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	8,5 mm

FästhålsØ	16 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	2
Spänn diameter $d_1$	32 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Antal vändskärsplattor	4
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1205
Skrivsats för vändskär	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219983
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2