

**TANGFGRIP-skärhållare, neutral, Spårbredd w: 3,05mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273610 3,05 |
| GTIN | 7291075456585 |
| Artikelklass | 26D |

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Utförande:

CUTDIA (mm): 42

Passar till:

Spännskaft nr 273600 – 273605.

Passar till:

LOGIPFGRIP

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279955 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spårbredd w | 3,05 mm |
| Serie | TANGFGRIP |
| CUTDIA | 42 mm |
| axiell spårstickning kan göras | nej |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Skåftutförande | Skåråållare |
| för max. arbetsstycke-Ø | 42 mm |
| Utkragande längd | 21 mm |
| tillverkarens beteckning | TGAQ D42-3-2Z |
| OAL | 32 mm |
| Användning | neutral |
| Invändig | nej |
| Produktlag | Skåråållare |