

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 16 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218569 80
GTIN	4045197530684
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

**Reservdel:**

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Observera:**

**För att få en plan spårbotten bör du använda neutrala och vänster- och högervändskärsplattor, varvid den neutrala plattan monteras på den mittre platsätesraden.**

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SNHX
-------------------	------

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	2
Skär- $\varnothing$ $D_c$	80 mm
Spänn diameter $d_1$	40 mm
Fästhåls $\varnothing$	22 mm
Kraglängd $L_1$	15 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	50 mm
maximalt inskär djup $a_{e \text{ max}}$	20 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skruvsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219983
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219984
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2