


**CCMT 09T302, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	ISOTURN
spån-brytare	F3P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Skärdjup a_p	0,1 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Sort	IC807
Matning f	0,06 - 0,25 mm/v
tillverkarens beteckning	CCMT 09T302-F3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning