

HEDI**Kabelvinda, plast, Typ: 40B**

Beställningsdata

Ordernummer	081125 40B
GTIN	4003644002320
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare. PU-pansarkabel Plus.

Med självstängande lock. För **permanent** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP-skyddsklass: IP 44

slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H07BQ-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: Pansarkabel

kabellängd: 40 m

Antal uttag: 3

Teknisk beskrivning

kabelkonstruktion	3G1,5
nätspänning	250 V
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
Kabelklass	H07BQ-F
kabellängd	40 m
material kabel	Pansarkabel
Typ	40B
IP-skyddsklass	IP 44
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Material hus	Plast
Antal uttag	3
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma