

**Garant****Momentmejslar, fast förinställda, inställt vridmoment: 5,0Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	211750 5,0
GTIN	4045197553225
Artikelklass	21B

**Beskrivning****Utförande:**

Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

**Funktion:**

När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut **hörbart och kännbart**. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

**Användningsdata:**

Tillsammans med **1/4 tum bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, t.ex. **Torx Plus®-bits** nr **674252**. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**OBS!:**

Levereras **utan** bits.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivning**

klinglängd	50 mm
------------	-------

mätnoggrannhet vridmoment	±10 %
inställt vridmoment	5 Nm
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Feedback	utlösande
totallängd L	107 mm
Inställning av utlösningvärdet	förinställd
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
mätmetod	vridmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
Utlösningvärdets justerbarhet	inte justerbar
Utlösningssprincip	mekanisk långvägsutlösning
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tillbehör

"TQ Station" – förvaringsstation för momentskruvdragare	659964
---------------------------------------------------------	--------