



Vinkelslip GWX, Typ: 9-125S



Beställningsdata

Ordernummer	077050 9-125S
GTIN	3165140962568
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

- **Enkel och snabb:** Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
- **Ingen extranöckel behövs längre.**
- **Omfattande:** Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
- **Maximal komfort** genom ett till 100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
- **Tillförlitlig:** Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
- **Snyggt arbete utan fula repor!** Mindre utpräglade och färre slipspår med X-LOCK vinkelslipar.

Vinkelslip 125 mm med 900 W motor. **X-Lock-system.**

leveransinnehåll:

Inklusive extra handtag, skyddskåpa och kartong.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
anmärkning	Variabelt varvtal
varvtalsområde	2800 - 11000 min ⁻¹
maximal skiv-Ø	125 mm

Återstartspärr	ja
nätfrekvens	50 Hz
Serie	X-LOCK system
nätspänning	230 V
effektförbrukning	900 W
tillverkarens beteckning	GWX 9-125S
vikt	2,1 kg
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Vinkelslip GWXUtan ackumulator. Typ 18V15SC	077011 18V15SC
Vinkelslip GWX Typ 9-115S	077050 9-115S
Vinkelslip GWXUtan ackumulator. Typ 18V15C	077011 18V15C
Vinkelslip GWX Typ 19-125S	077050 19-125S
Vinkelslip GWX Typ 14-125	077050 14-125