

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Moduluppbyggd ultraljudstvätt MOD, Rymd: 60l****Beställningsdata**

Ordernummer	082922 60
GTIN	2050001940162
Artikelklass	04E

**Beskrivning****Utförande:**

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Modulära apparater med multifrekvensteknik. Tråg av duplex rostfritt stål som kan utrustas med oljeavskiljare, pumpfiltrering och extra sidoultraljud. Kan byggas ut med sköljapparat och/eller varmluftstork.

- **Ultraljudsvibrationssystem: Flera ultraljudsvibrationssystem alstrar mikroskopiskt små vakuumbåsor i tvättvätskan. Dessa imploderar vid tryckvariationer och tar då bort smutspartiklar från tvättgodsets ytor.**
- **Boostfunktion: Andra rengöringssteget "Powerclean" för intensivrengöring av kraftig nedsmutsning och oxidationer.**
- **Sweepfunktion: För homogen ljudfältfördelning.**
- **Degas- och autodegas-funktion: Den nya tvättvätskan avgasas.**

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**Användningsdata:**

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

**leveransinnehåll:**

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Mono-ultraljudsrengöringsenhet med svetsat tråg av duplex-rostfritt stål för extra krävande situationer, t.ex. föroreningar genom slip- och polermedel, kan levereras på förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

enhetens längd: 725 mm

enhetens bredd: 562 mm

tvättens höjd: 850 mm

Längd insatskorg: 460 mm

Bredd insatskorg: 275 mm

rengöringsbredd höjd: 240 mm

## Teknisk beskrivning

rengöringsbredd höjd	240 mm
påbyggnadsmöjlighetspolmodul	ja
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	ja
ultraljudstopprestanda	3200 W
uppvärmningseffekt	1700 W
enhetens bredd	562 mm
enhetens längd	725 mm
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	ja
påbyggnadsmöjlighetdorkmodul	ja
volym rengöringstråg	60 l
avlopp anslutningsbredd	1 tum
Rengöringstråg längd	510 mm
tvättens höjd	850 mm
vikt	60 kg
Rengöringstråg bredd	350 mm
Bredd insatskorg	275 mm
effektförbrukning	2510 W
märkspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Längd insatskorg	460 mm
Nominellt innehåll	50 l

Produktslag

Ultraljudrengöringsutrustning

## Tillbehör

Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 2,5	082936 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 10	082936 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 10	082934 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 0,85	082933 0,85
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 2,5	082938 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T1	082930 T1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 10	082939 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 25	082933 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T2	082930 T2
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 2,5	082939 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 10	082935 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 2,5	082937 2,5
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 60	082926 60
Korrosionsskydd liter 25	082931 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 2,5	082932 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T5	082930 T5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 10	082937 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 10	082932 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 10	082930 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 2,5	082935 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T6	082930 T6
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 10	082938 10

Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 2,5	082934 2,5
Deckel Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T4	082930 T4
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T3	082930 T3
Korrosionskydd liter 1	082931 1