

Garant

GARANT Softcut® hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 20/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	215622 20/3
GTIN	4045197573933
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation** av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..**

Användningsdata:

För hörnfräsning även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,45 används** med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	40 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	28 mm
totallängd L_{tot}	90 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Passande vändskär	AP.. 0602..
Skruvsats för vändskär	219827 (6IP; 0,45 Nm)

effektivt antal skär Z_{eff}	3
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Serie	Softcut®
Antal vändskärspaltor	15
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219827
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,45 Nm	211750 0,45
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP