

Yale

Universalcylinder YS, Tryckkraft/slag (t/mm): 15/350



Beställningsdata

Ordernummer	086060 15/350
GTIN	4025092150194
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden. Universal-cylindrarna utmärker sig genom extremt **god sidobelastningstålighet**, de har fjäderbelastning och bara en slangkoppling med snabbkoppling.

Användningsdata:

För alla tryckarbeten där det är viktigt med stor kraft och små dimensioner. Idealisk för användning i utrustning och verkstadspressar tack vare den metriska fästgången. **Kan användas i alla lägen.**

leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, **utan** anslutningsledningar och adapter.

OBS!:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.

Teknisk beskrivning

oljaolymer	744 ml
------------	--------

lyfthöjd	350 mm
längd inkörd	472 mm
maximal tryckkraft	150 kN
cylinderns ytter-Ø	67 mm
vikt	10 kg
Produktslag	Hydraulcylinder

Tillbehör

Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 3 m	086081 3
Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 6 m	086081 6
Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/4 l	086050 2/4
Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 1 m	086081 1
Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/2 l	086050 2/2
Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 2 m	086081 2