

**Garant****GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC kort, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar  
Z: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215605 16/3
GTIN	4045197409560
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation** av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..**

**Användningsdata:**

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,45 används** med klinga nr **674252 strl. 6IP**. Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	AP.. 0602..
totallängd $L_{tot}$	75 mm
Utkragningslängd $L_1$	20 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Skruvsats för vändskär	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Skär-Ø $D_c$	16 mm

Antal skär Z	3
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	12,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	30 mm
spiralfräsning $a_p$	0,9 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,89 grad
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,45 Nm	211750 0,45
Vändskärsskrivsats 10 delar	219827