



## LED-pannlampa med batteri, Typ: HF8R-WORK



### Beställningsdata

Ordernummer	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.

- **Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.**
- **Intuitiv manövrering och steglös dimning.**
- **Utbytbart, tvättbart pannband.**
- **Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.**

#### Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

### Teknisk beskrivning

Batterispänning	3,7 V
batterikapacitet	3,7 Ah
Ljusflöde steg 2	20 lm
Belysningsbredd	210 m
Antal ingående batterier	1
brinntid	3 - 10 h

advanced Focus System (AFS)	ja
Brinntid steg 2	90 h
vikt	198 g
Dimbar belysning	ja
färg hus	svart
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	HF8R WORK
återuppladdningsbar	ja
IP-skyddsklass	IP 68
ljusflöde	300 - 900 lm
Ljusflöde-boost	1600 lm
Produktslag	Pannlampa