

Yale

Reservhydraulslang HHC, Längd: 3m



Beställningsdata

Ordernummer	086080 3
GTIN	4025092155793
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Med kopplingskontakt nr 086085 stl. M1 (cylindersidan) och inskruvningsgången 3/8-NPT (pumpsidan). Ytter-Ø 14 mm; inner-Ø 6,3 mm (nominell bredd); sprängtryck 2800 bar; minsta centrumradie R=100 mm.

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

OBS!:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

Teknisk beskrivning

Längd	3 m
Produktslag	Hydrauliktillbehör