

# Yale

## Hydraulisk domkraft JH, lyftförmåga: 6t



### Beställningsdata

Ordernummer	086045 6
GTIN	4025092162746
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust konstruktion med stor fotplatta för stadig placering, med tryckbegränsningsmätare. Lättrörlig lyftklack med passning för ventilstyrningen. Teleskopspaken räfflad och utdragbar med gänga. **Får inte användas vågrätt.**

### Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	6 t
lyfthöjd	130 mm
minsta höjd	219 mm
Produktslag	Vagnslyft / Maskinlyft