

**Garant****APMT 060204 FR Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Artikelklass	21B

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,1 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 060204 FR
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	600 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	550 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		