

HEDI

Kabelvinda av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 25V



Beställningsdata

Ordernummer	081127 25V
GTIN	4003644015351
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

· **Överhettningsskydd.**

För användning i torr omgivning.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP-skyddsklass: IP 20

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H05VV-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: PVC röd

kabellängd: 25 m

Antal uttag: 4

Teknisk beskrivning

märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
kabellängd	25 m
nätspänning	250 V
Kabelklass	H05VV-F
kabelkonstruktion	3G1,5
Typ	25V
material kabel	PVC röd
IP-skyddsklass	IP 20
Material hus	Plast
Antal uttag	4
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	nej
Produktslag	Kabeltrumma