

Yale

Hydraulikhandpump HPS, antal steg / tankvolym: 1/0,7l



Beställningsdata

Ordernummer	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden. 2-stegshandpumpar **med snabbgång** (yttre strl 1/0,7). Omkoppling från steg 1 till steg 2 sker automatiskt. **Inställbar på 0–700 bar med tryckreduceringsventiler. Konstruktion helt i metall** med finjusterbar tömningsventil, luftnings- och oljepåfyllningsskruvar samt lyftögla vid spaken.

leveransinnehåll:

Inklusive oljefyllning, utan manometer.

OBS!:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.

Teknisk beskrivning

matningsmängd 2:a slag	2 ml
antal trycksteg	1
effektiva tankvolym	700 ml
vikt	7 kg
Produktslag	Hydraulhandpump

Tillbehör

Manometersats GYA-63 Visningsområde 0-1000 bar

086087 0-1000